

Technische Daten

Temperaturbereich	-100...350 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Nein
Nennweite (DN)	25 mm
Länge	100 cm
Gewicht, netto	5,2 kg
Anschluss	M38x1,5
Aussendurchmesser	63 mm
maximaler Druck bei 20°C	16 bar
maximaler Druck bei 350 °C	10 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	240 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 6655****1.1/25**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.