

Technische Daten

Temperaturbereich	-60...260 °C
Material	Kunststoff-Schlauch
Umflechtung	Ja
Kennzeichnung*	Ja
Nennweite (DN)	25 mm
Länge	100 cm
Gewicht, netto	2,6 kg
Anschluss	M38x1,5
Aussenmantel	mit Isolation
Aussendurchmesser	56 mm
maximaler Druck bei 20°C	10 bar
maximaler Druck bei 260 °C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	240 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 9616****1.1/25**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -60°C...260°C, PS 10 bar, KW/Jahr